

**Information sur les
préparateurs d'ECS**

– weishaupt –

Préparateur modulaire Weishaupt

WMS 200/80 LE / Eco / A

WMS 300/120 LE / Eco / A


**Facile à
transporter,
simple à installer.**





Modularité pensée pour la praticité

Installer un stock tampon sur le retour, en combinaison avec un préparateur d'eau chaude sanitaire, n'a jamais été aussi simple. Grâce à sa conception modulaire, le produit est livré en plusieurs éléments faciles à manipuler. Fini les contraintes liées à la cote de basculement, souvent source de complications avec les ballons standards. L'installation devient un jeu d'enfant : le module inférieur est un préparateur de 200 ou 300 litres, surmonté d'un stock tampon de 80 ou 120 litres. Une solution astucieuse qui facilite le transport, la mise en place et l'intégration dans tous types de locaux.

- 1 Préparateur d'ECS (200 ou 300 litres)
- 2 Stock tampon (80 ou 120 litres)
- 3 Entrée du stock tampon
- 4 Sortie du stock tampon
- 5 Eau chaude sanitaire
- 6 Départ du générateur de chaleur
- 7 Bouclage de l'ECS
- 8 Retour du générateur de chaleur
- 9 Eau froide sanitaire
- 10 Anode en magnésium



Préparateur modulaire Weishaupt WMS



Mise en place facilitée

Grâce à sa conception modulaire, le poids et le volume sont répartis, permettant un acheminement en plusieurs étapes. Les cages d'escaliers et les entrées exigües ne sont plus un obstacle.


Assemblage intuitif

Une fois le préparateur d'ECS en place, le stock tampon se positionne sur ce dernier de manière simple et intuitive grâce à des profilés rainurés prévus à cet effet. Les raccords hydrauliques sont ensuite réalisés.

Finition soignée

Un habillage esthétique enveloppe l'unité, avec des découpes prévues pour les raccords. Un couvercle vient recouvrir le bord supérieur, assurant une finition propre et une protection optimale.

Dimensions



① Trappe de révision	114 mm	114 mm
② Cote de basculement	1449 mm	1515 mm
③ Vis de pied réglable	15 ... 40 mm	15 ... 40 mm
④ Doigt de gant inférieur	482 mm ⁽¹⁾	482 mm ⁽¹⁾
⑤ Doigt de gant supérieur	815 mm ⁽¹⁾	880 mm ⁽¹⁾
⑥ Hauteur WES ...	646,5 mm ⁽¹⁾	620 mm
⑦ Hauteur WAS ...	1328,5 mm ⁽¹⁾	1371 mm ⁽¹⁾
⑧ Eau chaude sanitaire G1	105 mm ⁽¹⁾	118 mm ⁽¹⁾
⑨ Retour générateur de chaleur G1¼	240 mm ⁽¹⁾	211 mm ⁽¹⁾
⑩ Bouclage de l'ECS G¾	654 mm ⁽¹⁾	563 mm ⁽¹⁾
⑪ Départ générateur de chaleur G1¼	1034 mm ⁽¹⁾	1093 mm ⁽¹⁾
⑫ Eau chaude G1	1190 mm ⁽¹⁾	1239 mm ⁽¹⁾
⑬ Sortie WES ...	1390 mm ⁽¹⁾	1459 mm ⁽¹⁾
⑭ Sortie WES ...	1841,5 mm ⁽¹⁾	1866 mm ⁽¹⁾
⑮ Hauteur totale	1960 mm ⁽¹⁾	1979 mm ⁽¹⁾
⑯ Diamètre du couvercle	648 mm ⁽²⁾	748 mm ⁽²⁾

⁽¹⁾ Basé sur une hauteur de vis de pied de 15 mm.

⁽²⁾ Diamètre sans habillage: WMS 200/80: 627 mm
WMS 300/120: 727 mm

Caractéristiques techniques	WMS 200/80 LE / Eco / A	WMS 300/120 LE / Eco / A
Puissance à 80/10/60 °C	Jusqu'à 3,0 m³/h	Jusqu'à 3,0 m³/h
Puissance continue aux températures et débit indiqués	49 kW	68 kW
Débit de soutirage	844 l/h	1160 l/h
Indice de performance (sonde en partie supérieure)	3	9
Débit de soutirage sur 10 min (sonde en partie supérieure)	230 l/10 min	395 l/10 min
Volume du préparateur d'ECS / stock tampon	189,7 l / 86 l	287 l / 121,5 l
Dimensions totales (diamètre x hauteur)	648 mm x 1960 mm	748 mm x 1979 mm
Poids à vide du préparateur d'ECS / stock tampon	118 kg / 43 kg	174 kg / 58 kg

Nous
sommes
présents
à vos
côtés.

www.weishaupt.be

www.weishaupt.lu

Imprimé n° 83602806, Août 2026

Sous réserve de toute modification.

Reproduction interdite.

Certains équipements illustrés sont disponibles
en option moyennant un supplément.

Agences Weishaupt

Bruxelles

Boulevard Paepsem, 7
B-1070 Bruxelles
Tél. : 02/343.09.00
bruxelles@weishaupt.be

Anvers

Krijtersveld 8 - KMO-zone Noord
B-2160 Wommelgem
Tél. : +32(0)3/355 15 80
vlaanderen@weishaupt.be

Liège

Parc Industriel des Hauts-Sarts
Rue de l'Abbaye, 8
B-4040 Herstal
Tél. : +32(0)4/264 65 06
wallonie@weishaupt.be

G.D. Luxembourg

17A, Rue de l'Industrie
L-8069 Bertrange
Tél. : +352 31 08 51-1
info@weishaupt.lu

 Sièges sociaux

 Agences

